


Garant**Centruojantis spaustuvas, automatinis, Žiaunų plotis A: 80Amm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	360134 80A
GTIN	4062406572600
Produktų klasė	30N

Aprašymas**Modelis:**

Centruojantis spaustuvas lanksčiam naudojimui.

- **Kapsulėje esantis užveržimo mechanizmas užtikrina saugų darbą.**
- **Geras pakartojimo tikslumas 0,02 mm.**
- **Kintamas centro nustatymas $\pm 0,02$ mm.**
- **Grūdintos kontaktinės plokštumos.**
- **Tvirtas korpusas, iš įrankinio plieno, paviršius įzotintas.**

Privalumai:

- **Lankstus, mažo svorio.**

Universalus.

Paskirtis:

Idealu 5-ašiam apdirbimui, puiku ruošinių užspaudimui.

Tinka:

Automatikos konsolė Nr. 360164.

Tiekimo sudėtis:

Su galvučių rinkiniu Nr. 642700 dyd. E12.

Su 4 užspaudimo varžtais dyd. 90.

Priedai pasirinktinai:

Užspaudimo kumštelių variantai Nr. 360135 – 360151.

Techninis aprašymas

Ilgis	120 mm
Žiaunų plotis A	80 mm
Sukimo momentas	40 Nm
Plotis	120 mm
Kėlimas	22 mm
Užspaudimo jėga iki maks.	17 kN
Svoris	3,5 kg
Aukštis	50 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	ZC 80
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas