


Garant**Centruojantis spaustuvas, automatinis, Žiaunų plotis A: 120Amm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	360134 120A
GTIN	4062406572914
Produktų klasė	30N

Aprašymas**Modelis:**

Centruojantis spaustuvas lanksčiam naudojimui.

- **Kapsulėje esantis užveržimo mechanizmas užtikrina saugų darbą.**
- **Geras pakartojimo tikslumas 0,02 mm.**
- **Kintamas centro nustatymas $\pm 0,02$ mm.**
- **Grūdintos kontaktinės plokštumos.**
- **Tvirtas korpusas, iš įrankinio plieno, paviršius įzotintas.**

Privalumai:

- **Lankstus, mažo svorio.**

Universalus.

Paskirtis:

Idealu 5-ašiam apdirbimui, puiku ruošinių užspaudimui.

Tinka:

Automatikos konsolė Nr. 360164.

Tiekimo sudėtis:

Su galvučių rinkiniu Nr. 642700 dyd. E12.

Su 4 užspaudimo varžtais dyd. 90.

Priedai pasirinktinai:

Užspaudimo kumštelių variantai Nr. 360135 – 360151.

Techninis aprašymas

Sukimo momentas	60 Nm
Ilgis	130 mm
Plotis	120 mm
Žiaunų plotis A	120 mm
Kėlimas	25 mm
Užspaudimo jėga iki maks.	25,5 kN
Aukštis	50 mm
Svoris	5,3 kg
Atitinka spalvinį žymėjimą	ZC120
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas