


**Garant****Centruojantis pneumatinis veržtuvas, IOT, Tipas: 100****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

360181 100

GTIN

4062406572969

Produktų klasė

310

**Aprašymas****Modelis:**

- Reguliuojama pastūma + 5 mm kiekvienai pusei.
- Užspaudimo jėga iki 22,5 kN reguliuojama tolygiai. (Aritmetinė suma = 45 kN)
- Net ir prarandant suspaustą orą centrinį spaustuvą lengva užveržti (apie 60 kg), taip užtikrinant patikimą detalės padėties nustatymą, pvz., keičiant stalus.

**Privalumai:**

- Su slėgio saugojimo elementu ir dvejopai veikiančiais uždarymo vožtuvais.
- Nuolatinis užspaudimo ir atlaisvinimo slėgio, taip pat baterijos būklės stebėjimas per WLAN.
- Nereikia sukti.
- Užspaudimas ir atlaisvinimas tiekiant suslėgtą orą per robotą.
- Prijungimo blokas Nr. 360191 horizontaliam arba vertikaliam suslėgto oro tiekimui.

**Paskirtis:**

Centriniam detalių užspaudimui. Puikiai tinka **automatizuotam valdymui** per 4 kanalų užspaudimo elementus bei per šonines jungtis.

**Priedai pasirinktinai:**

Prijungimo blokas Nr. 360191.

Kumštelių programa Nr. 360135 – 360151 dyd. 80.

## Techninis aprašymas

Maksimali suspausto oro galia	9 bar
Aukštis H	95 mm
Svoris	11,6 kg
Žiaunų plotis A	80 mm
Užspaudimo jėga iki maks.	10 kN
P	100 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	PCV 100
L	100 mm
H <sub>1</sub>	171 mm
Prispaudiklio eiga	6 mm
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas