

**Garant****Centruojantis pneumatinis spaustuvas, Tipas: 100/4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	360180 100/4
GTIN	4062406572952
Produktų klasė	310

**Aprašymas****Modelis:**

- **Reguliuojama pastūma + 5 mm kiekvienai pusei.**
- **Užspaudimo jėga iki 22,5 kN reguliuojama tolygiai. (Aritmetinė suma = 45 kN)**
- **Net ir prarandant suspaustą orą centrinį spaustuva lengva užveržti (apie 60 kg), taip užtikrinant patikimą detalės padėties nustatymą, pvz., keičiant stalus.**

Su pagrindo plokšte didesniai atraminiam momentui ir maksimaliam stabilumui.

**Paskirtis:**

Centriniam detalių užspaudimui. Puikiai tinka **automatizuotam valdymui** per 4 kanalų užspaudimo elementus bei per šonines jungtis.

**Priedai pasirinktinai:**

Kumštelių programa Nr. 360135 – 360151 dyd. 80.

**Techninis aprašymas**

Žiaunų plotis A	80 mm
Svoris	14,8 kg
L	100 mm
P	100 mm

Maksimali suspausto oro galia	9 bar
Prispaudiklio eiga	6 mm
Užspaudimo jėga iki maks.	10 kN
Aukštis H	95 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	PCV 100
Kryžminio dygsnio dydis	200 mm
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas