

Garant**Centruojantis pneumatinis spaustuvas, Tipas: 100****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	360180 100
GTIN	4062406572945
Produktų klasė	310

Aprašymas**Modelis:**

- **Reguliuojama pastūma + 5 mm kiekvienai pusei.**
- **Užspaudimo jėga iki 22,5 kN reguliuojama tolygiai. (Aritmetinė suma = 45 kN)**
- **Net ir prarandant suspaustą orą centrinį spaustuva lengva užveržti (apie 60 kg), taip užtikrinant patikimą detalės padėties nustatymą, pvz., keičiant stalus.**

Paskirtis:

Centriniam detalių užspaudimui. Puikiai tinka **automatizuotam valdymui** per 4 kanalų užspaudimo elementus bei per šonines jungtis.

Priedai pasirinktinai:

Kumštelių programa Nr. 360135 – 360151 dyd. 80.

Techninis aprašymas

Maksimali suspausto oro galia	9 bar
Aukštis H	95 mm
L	100 mm
Žiaunų plotis A	80 mm
Svoris	4,8 kg

Prispaudiklio eiga	6 mm
Užspaudimo jėga iki maks.	10 kN
P	100 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	PCV 100
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas