

Garant

Centruojantis pneumatinis veržtuvas, IOT, Tipas: 100/4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	360181 100/4
GTIN	4062406572976
Produktų klasė	310

Aprašymas

Modelis:

- **Reguliuojama pastūma + 5 mm kiekvienai pusei.**
- **Užspaudimo jėga iki 22,5 kN reguliuojama tolygiai. (Aritmetinė suma = 45 kN)**
- **Net ir prarandant suspaustą orą centrinį spaustuvą lengva užveržti (apie 60 kg), taip užtikrinant patikimą detalės padėties nustatymą, pvz., keičiant stalus.**

Su pagrindo plokšte didesniai atraminiam momentui ir maksimaliam stabilumui.

Privalumai:

- **Su slėgio saugojimo elementu ir dvejopai veikiančiais uždarymo vožtuvais.**
- **Nuolatinis užspaudimo ir atlaisvinimo slėgio, taip pat baterijos būklės stebėjimas per WLAN.**
- **Nereikia sukti.**
- **Užspaudimas ir atlaisvinimas tiekiant suslėgtą orą per robotą.**
- **Prijungimo blokas Nr. 360191 horizontaliam arba vertikaliam suslėgto oro tiekimui.**

Paskirtis:

Centriniam detalių užspaudimui. Puikiai tinka **automatizuotam valdymui** per 4 kanalų užspaudimo elementus bei per šonines jungtis.

Priedai pasirinktinai:

Prijungimo blokas Nr. 360191.

Kumštelių programa Nr. 360135 – 360151 dyd. 80.

Techninis aprašymas

Aukštis H	95 mm
Užspaudimo jėga iki maks.	10 kN
Maksimali suspausto oro galia	9 bar
P	100 mm
L	100 mm
Svoris	21,6 kg
Atitinka spalvinį žymėjimą	PCV 100
H ₁	191 mm
Žiaunų plotis A	80 mm
Prispaudiklio eiga	6 mm
Kryžminio dygsnio dydis	200 mm
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas