

**Garant**
**VHM sferinė freza HPC, TiAlN, Ø f8 DC / DS: 3mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	207477 3
GTIN	4045197455413
Produktų klasė	11X

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Speciali geometrija ir danga**, skirta **nerūdijančio ir rūgštims atsparaus plieno apdirbimui**. 4 galinės pjovimo briaunos iki centro, todėl galima naudoti kaip **4-briaunę frezą** įvairaus gylio pjūviams.

Tolerancija: spindulio kontūras =  $\pm 0,005$  mm.

**Pastaba:**

**Jau yra nauja karta!** Naujas produktas vietoje Nr. 207473.

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f_z$ frezavimui kopijuojant INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,007 mm
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	3 mm
Dantų skaičius Z	4
Pastūma $f_z$ apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,006 mm
Koto Ø $D_s$	3 mm
Bendras ilgis L	50 mm
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	5 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Spindulys R	1,5 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM

Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis $\emptyset$	f8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	0,05×D frezuojant kopijuojant
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	0,5×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Sferinė ir rutulinė freza

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	250 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	230 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	200 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	95 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	85 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		