


Garant**VHM rupiojo apdirbimo freza MTC, TiAlN, Ø d11 DC: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	205712 12
GTIN	4045197362698
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**

Konstruktiniai matmenys pagal DIN 6527. **Specialaus profilio drožlialaužiai grioveliai optimaliai tinka rupiajam apdirbimui. Didelis našumas.**

Su **specialaus profilio** 50° sraiginiu griovečiu, patikimas drožlių sutrupinimas **apdirbant nerūdijantįjį plieną.**

Paskirtis:

Specialiai darbui **MTC (Multi Task Cutting)** naujos kartos tekimo ir frezavimo staklėse.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	12 mm
Pastūma f _z grioveliams frezuoti INOX > 900 N/mm ²	0,03 mm
Sužeminto koto Ø D ₁	11,5 mm
Dantų skaičius Z	4
Pastūma f _z apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm ²	0,05 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,25 mm
Darbinės dalies ilgis L ₁ kartu su sužemintu kotu	38 mm
Koto Ø D _s	12 mm
Bendras ilgis L	84 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	24 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai

Kotas	DIN 6535 HB su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	d11
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	50 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Frezos profilis	HR
Darbinis plotis a _e frezuojant	Griovelio pjovimo gylis 1×D
Darbinis plotis a _e frezuojant	0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	MTC
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		

