

**HOLEX****Mini freza HSS-Co8, be dangos, Ø e8 DC: 4,5mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 191360 4,5    |
| GTIN             | 4045197102072 |
| Produktų klasė   | 12W           |

**Aprašymas****Modelis:**

Priekinių briaunų geometrija skirta frezos įsigilinimui.

**Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas.** Kotas panašus kaip DIN 1835 B su koto tolerancija h6. Universali pjovimo geometrija. Įstačius į plokštumų griebtuvo arba užspaudimo įvorę gali būti naudojama kaip **griovelių ir kotinė freza. Didelis pjovimo našumas**, itin gera kaina. Išdrožų frezavimui.

**Pastaba:**

Jokių papildomų išlaidų susijusių su frezų pergalandimu, nes pigiau naudoti mini frezas iki pat jų susidėvėjimo ribos ir išmesti, nei jas pergalsti.

**Techninis aprašymas**

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Dantų skaičius Z   | 3                                     |
| Pastūma $f_z$ grioveliams frezuoti pliene $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,005 mm                              |
| Pjovimo briaunos Ø $D_c$   | 4,5 mm                                |
| Koto Ø $D_s$   | 6 mm                                  |
| Bendras ilgis L  | 38 mm                                 |
| Pjovimo briaunos ilgis $L_c$                                     | 7 mm                                  |
| Skersinės pastūmos kryptis                                       | horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai |
| Kotas  | HB su h6                              |
| Tolerancija Nominalusis Ø  | e8                                    |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas                             | 30 laipsniai                          |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai                                       |
| Danga                 | be dangos  |
| Ašmenys               | HSS Co 8   |
| Norma                 | Gamykliniai standartai                             |
| Tipas                 | N  |
| Vidinis aušinimas     | ne   |
| Spalvinis žymėjimas   | be   |
| Produkto rūšis        | Frezos skirtos griovelių<br>ir paviršių apdirbimui |

### Vartotojo duomenys

|                                | Paskirtis     | $V_c$    | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------|-----------|
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis)   | ribotai tinka | 83 m/min | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 30 m/min | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 25 m/min | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 25 m/min | P         |
| CuZn                           | ribotai tinka | 55 m/min | N         |
| drėgnas, maks.                 | tinka         |          |           |