

Garant**Kotinė freza HSS-Co8, be dangos, Ø k10 DC: 2,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	191500 2,5
GTIN	4045197102768
Produktų klasė	11W

Aprašymas**Modelis:**Daugiasluoksnė freza. **Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas.**

Pjovimo briaunos geometrija vertikaliajam įsigilinimui.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	2,5 mm
Dantų skaičius Z	4
Pastūma f _z grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm ²	0,003 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Bendras ilgis L	52 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	8 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	k10
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30-40 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B

Tipas	N
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	83 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	25 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	23 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	55 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		