

Garant GRIDLINE

**Lovelių asortimentas, 36×14G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 50/2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950197 50/2
GTIN	4062406573553
Produktų klasė	9GB

**Aprašymas****Modelis:**

Loveliai ir įstatomos skiriamosios plokštelės iš plastiko. Vidinė lovelių pusė įpjauta, kad būtų galima įstatyti skiriamąsias plokšteles.

Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 36×14G.

**Tinka:**

Stalčiai 36×14G.

**Turinys:**

Loveliai 1K Nr. 951415: 6 vnt. dyd. 6×8/3; 6 vnt. dyd. 6×6/3

Įstatomos skiriamosios plokštelės (10 vnt.) Nr. 951275: 4 × dyd. B

**Techninis aprašymas**

Lovelio aukštis	25 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	900 mm
Medžiaga	iš plastiko
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	14
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	36
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	350 mm
Stalčių naudingasis gylis G	36×14
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	75 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	50 mm

tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	150 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	125 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	100 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	250 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	200 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	300 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	≥ 50 mm
Plotis	900 mm
Gylis	350 mm
Plotis G	36
Gylis G	14
Aukštis	25 mm
Svoris	1,31 kg
Produkto pavadinimo požymis	36×14G
Produkto rūšis	Lovelis stalčiui

## Priedai

Lovelių skiriamosios plokštelės 10 vnt. rinkinys Tipas B	951275 B
Lovelio aukštis 25 mm 1K Plotis×gylis G / tipas 6X6/3	951415 6X6/3
Lovelio aukštis 25 mm 1K Plotis×gylis G / tipas 6X8/3	951415 6X8/3