


Garant EASYFIX

Easyfix kabelių vyniotuvo laikiklis, Ø 6 mm, Tipas: 1**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	955801 1
GTIN	4062406573591
Produktų klasė	91F

Aprašymas**Modelis:**

Plastikinis trosų ritės laikiklis su aliuminio įdėklu (dyd. 3 ir 5), vielos laikiklis **Ø 6 mm** su trosiniu stabdžiu, neleidžia trosams išsivynioti be stabdymo. Vielos laikiklio aukštį galima reguliuoti. Aliumininė ašis **Ø 12 mm** iš viršaus įkišama į plastikinį laikiklį, kad būtų lengviau pakeisti kabelių ritės. Maksimalus kabelių ričių skersmuo – 200 mm.

Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė. Su 1 trosiniu stabdžiu.

Tinka:

Sienelės perforuotos □ 9×9 mm kas 37 mm.

Tiekimo sudėtis:

Tinkamos bazinės plokštės.

Techninis aprašymas

Naudingasis gylis	200 mm
Plieninės vielos Ø	6 mm
Naudingas plotis	56 mm
Serija	Easyfix

Gylis	217 mm
Plotis	82 mm
Aukštis	185 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 6 mm
Produkto rūšis	Popieriaus ritinėlių laikiklis