


Garant EASYFIX

**GARANT easyFix kabelių ritės laikiklis, Ø 6 mm, Tipas: 5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	955801 5
GTIN	4062406573614
Produktų klasė	91F

**Aprašymas****Modelis:**

Plastikinis trosų ritės laikiklis su aliuminio įdėklu (dyd. 3 ir 5), vielos laikiklis **Ø 6 mm** su trosiniu stabdžiu, neleidžia trosams išsivynioti be stabdymo. Vielos laikiklio aukštį galima reguliuoti. Aliumininė ašis **Ø 12 mm** iš viršaus įkišama į plastikinį laikiklį, kad būtų lengviau pakeisti kabelių rites. Maksimalus kabelių ričių skersmuo – 200 mm.

Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė. su 5 trosiniais stabdžiais.

**Tinka:**

Sienelės perforuotos □ 9×9 mm kas 37 mm.

**Tiekimo sudėtis:**

Tinkamos bazinės plokštės.

**Techninis aprašymas**

Naudingas plotis	278 mm
Naudingasis gylis	200 mm
Plieninės vielos Ø	6 mm
Plotis	304 mm
Gylis	217 mm
Aukštis	185 mm

## Duomenų lapai

Produkto pavadinimo požymis

Ø 6 mm

Produkto rūšis

Popieriaus ritinėlių laikiklis