

**Garant**

**Šlifavimo ritinėlis Neaustinė šlifavimo medžiaga (ZA), vidutinio grubumo,  
Galvos Ø × plotis: 60X50mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554940 60X50
GTIN	4062406573713
Produktų klasė	51E

**Aprašymas****Modelis:**

Ypač patvari smulkios struktūros neaustinė medžiaga su cirkonio korundu (ZA). **Puikiai tinka nerūdijančiojo plieno apdirbimui.** KotoØ 6 mm.

**Paskirtis:**

Ypač rekomenduojama kontūrams šlifuoti.

**Techninis aprašymas**

rekomenduojamas sūkių skaičius	4000 min <sup>-1</sup>
Koto Ø	6 mm
Galvutės plotis	50 mm
Galvos Ø	60 mm
maksimalus sūkių skaičius	7000 min <sup>-1</sup>
Šlifavimo priemonės	Cirkonio korundas (ZA)
Šlifavimo priemonių kodas	ZA
Grūdėtumo palyginimas	180

Smulkumo laipsnis	vidutinio grubumo
Produkto pavadinimo požymis	vidutinio grubumo
Produkto rūšis	Šlifavimo ritinėlis

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	ribotai tinka		
sausasis	tinka		