

Garant GRIDLINE

**ESD Vario darbastalis su korpusu, aukštis 850 mm, ESD plokštė, 12×20G,  
Plokštės ilgis: 1500/5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972152 1500/5
GTIN	4062406573454
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojų detalės, 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu ir laikikliu aukščio reguliavimui kas 25 mm. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiamosiomis. Su 1 pora kampo aptaisų dar didesniai stabilumui. Stalčių korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Darbo stalviršis iš 50 mm tūrinio laidumo drožlių plokštės. Viršutinė danga iš laidaus HPL sluoksnio EGB 0,8 mm. Apatinės pusės baltas sluoksnis laidas priešinga kryptimi. Aplinkui eina 3 mm antistatinis ABS apvadas. Viduje esantis plieninis vamzdis yra kaip sustiprinantis profilis.

**Komplektacija:**

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 75, 75, 75, 125

**Tiekimo sudėtis:**

2 kojelių dalys, 1 pora kampo aptaisų, stalčių korpusas, stalviršis.

**Spalva:**

Korpusas ir kojų dalys šviesiai pilkos spalvos kaip RAL 7035, **dažyti ESD miltelinio būdu.**

**Pastaba:**

Centrinė kiaurymė įžeminimo elementui Nr. 972827 dyd.INT2W ant ESD stalviršio apatinės pusės. Įžeminimo elementą reikia užsakyti atskirai.

Parduodama atskiriomis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Pristatymas be surinkimo.

**Techninis aprašymas**

Stalčių skaičius	5
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Serija	vario
Aukštis	850 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčių bloko gylis	650 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	425 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	300 mm
Stalčių bloko plotis	400 mm
Stalčių naudingasis gylis G	12×20
Stalčių naudingasis plotis G	12
Darbastalio gylis	750 mm
Darbastalio ilgis	1500 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	250 kg
Stalčių bloko aukštis	500 mm
Darbastalio storis	50 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
Darbastalio aukštis	850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto pavadinimo požymis	12×20G
Produkto rūšis	Darbastalis

## Priedai

Synos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
ESD korpusas 16G, savarankiškam komplektavimui su stalčiais Korpuso aukštis 500 mm	972030 500
ESD stalčius Stalčių aukštis 75 mm	972035 75
ESD stalčius Stalčių aukštis 125 mm	972035 125
ESD stalviršis Plokštės ilgis 1500 mm	972160 1500
ESD apatinė dalis Aukštis 800 mm	972180 800
Kampo aptaisas Tipas 1	972195 1