



## Laikiklis su apkaba „Insider“ ir 1/4 colio antgaliais su magnetu, Geležtės ilgis: 15mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	676661 15
GTIN	7610733286171
Produktų klasė	63E

### Aprašymas

#### Modelis:

„Multicraft“ rankena ir **apkaba su fiksatoriumi** su C 6,3 antgaliais. Tvirtinimas stipriu nuolatinium magnetu.

„Insider“ ankena ir **apkaba su fiksatoriumi**. Tvirtinimas stipriu nuolatinium magnetu.

#### Tinka:

1/4 colio antgaliai su C 6,3 kotu.

#### Turinys:

Po 1 antgalį:

varžtams su įpjova, Nr. 675300 dyd. 4; 5,5; 6.

skirta Phillips Nr. 675281 dyd. 1/25; 2/25.

skirta vidiniams Torx® varžtams Nr. 675295 dyd. TX10; TX15; TX20.

### Techninis aprašymas

visas ilgis	120 mm
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvus
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Gamintojo pavadinimas	Insider
Antgalių laikiklis	D 6,3
pasukamas dangtelis	ne
su terkšline rankena	ne

su teleskopiniu kotu	ne
su antgaliais	taip
integruota antgalių apkaba	taip
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX15	675295 TX15
Precizinis antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio C 6,3 Ašmenų plotis 4 mm	675300 4
Precizinis antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm	675281 2/25
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX10	675295 TX10
Precizinis antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm	675281 1/25
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX20	675295 TX20
Precizinis antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio C 6,3 Ašmenų plotis 5,5 mm	675300 5,5
Precizinis antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio C 6,3 Ašmenų plotis 6 mm	675300 6