



Apsauginė mova su žarnos jungtimi, aliuminė, Žarnos jungties vidinis Ø: 13mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	080154 13
GTIN	4047322700191
Produktų klasė	08A

Aprašymas

Modelis:

Apsauginė mova su mygtuku NW 7,4. Jį paspaudus, išleidžiamas slėgis ir movą galima be triukšmo nuimti.

Standartas:

Sicherheitsversion entspricht ISO-Standard DIN EN ISO 4414.

Tinka:

Mova Nr. 080233; 080234 ir 080235.

Techninis aprašymas

Žarnos jungties vidinis Ø	13 mm
Produkto rūšis	Mova