



Akumuliatorinis kniediklis M18ONEFPRT-202X, Tipas: M18ONEFPRT



Užsakymo data

Užsakymo numeris	770460 M18ONEFPRT
GTIN	4058546347956
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

Prietaisas be laidų lanksčiam naudojimui.

Privalumai:

- LED darbo zonos apšvietimas.
- Integruotas diržo segtukas.

Tiekimo sudėtis:

Su 2 ličio jonų akumulatoriais Nr. 073827 dyd. MB18 ir įkrovikliu plastikinėje dėžutėje, antgaliais 4,8; 6,0; 6,4 ir 7,0 mm.

Pastaba:

Tinkamus akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073816, 073827, 073839 ir 073840. Versiją be akumulatoriaus ir įkroviklio rasite Nr. 770460 dyd. ONEFPRT-0.

Techninis aprašymas

Akumulatoriaus įtampa	18 V
Svoris su akumulatoriumi	2,5 kg
Akumuliatorių kiekis	2

aklinosioms kniedėms iš visų medžiagų iki	6,4 mm
Prietaiso eiga	30 mm
Svoris be akumuliatoriaus	2,1 kg
Akumuliatoriaus talpa	2 Ah
Įmušimo jėga	20000 N
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
Produkto rūšis	Aklinųjų kniedžių kniediklis

Priedai

Ličio jonų akumuliatorius M18B2 Akumuliatoriaus tipas MB18	073827 MB18
---------------------------------------------------------------	-------------