



Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis, 1/4 colio, (E 6,3), Grąžto Ø: 5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	787001 5
GTIN	4058546287214
Produktų klasė	76G

Aprašymas

Modelis:

Kietlydinio plokštelė **su aštriai pagalšta pjovimo briauna ir universaliu viršūnės kampu. Centravimo viršūne** tiksliai pragręžiamas net ir kietas paviršius. Kotas iš pagerintos kokybės plieno.

Paskirtis:

Įvairiausių medžiagų gręžimui, taip pat ir per vieną kartą:

- **Plytų, akytojo betono, lengvų statybinių medžiagų, plastiko.**
- **Plytelių, keramikos, marmuro, stiklo.**
- **Betono armatūros.**

Pastaba:

- **Dėmesio: naudoti tik gręžimui (be kalimo)!**
- **Greitas gręžimas ir daugiau kiaurymių su viena akumulatoriaus įkrova, negu su smūginiais grąžtais.**

Techninis aprašymas

Spiralės ilgis	50 mm
Grąžto Ø	5 mm
visas ilgis	100 mm
Ašmenys	HM
Darbas su smūgiu / be smūgio	draudžiamas smūginis gręžimas
Antgalio šešiabriaunis kotas	E 6,3
Produkto rūšis	Universalus grąžtas

