



1/4 colio universalių kietmetalio grąžtų rinkinys (E 6,3), Grąžto Ø: 8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

787011 8

GTIN

4058546287405

Produktų klasė

76G

Aprašymas

Modelis:

Kietlydinio plokštelė **su aštriai pagaląsta pjovimo briauna ir universaliu viršūnės kampu. Centravimo viršūne** tiksliai pragrežiamas net ir kietas paviršius. Kotas iš pagerintos kokybės plieno.

Paskirtis:

Įvairiausių medžiagų gręžimui, taip pat ir per vieną kartą:

- **Plytų, akytojo betono, lengvų statybinių medžiagų, plastiko.**
- **Plytelių, keramikos, marmuro, stiklo.**
- **Betono armatūros.**

Turinys:

Grąžtas Nr. 787001: po 1 vnt. dyd. 4; 5; 5; 6; 6; 8; 10; 12

Pastaba:

- **Dėmesio: Naudoti tik gręžimui (be kalimo)!**
- **Greitas gręžimas ir daugiau kiaurymių su viena akumulatoriaus įkrova, negu su smūginiais grąžtais.**

Techninis aprašymas

Grąžto Ø	4 - 10 mm
Grąžtų skaičius	8
Ašmenys	HM
Darbas su smūgiu / be smūgio	draudžiamas smūginis gręžimas
Antgalio šešiabriaunis kotas	E 6,3
Produkto rūšis	Universalus grąžtas

Priedai

Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis, 1/4 colio, (E 6,3) Grąžto Ø 12 mm	787001 12
Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis, 1/4 colio, (E 6,3) Grąžto Ø 8 mm	787001 8
Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis, 1/4 colio, (E 6,3) Grąžto Ø 10 mm	787001 10
Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis, 1/4 colio, (E 6,3) Grąžto Ø 5 mm	787001 5
Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis, 1/4 colio, (E 6,3) Grąžto Ø 6 mm	787001 6
Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis, 1/4 colio, (E 6,3) Grąžto Ø 4 mm	787001 4