

**Akumuliatorinis aklinųjų kniedinių veržlių kniediklis FireBird® Pro, Tipas: CAS****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	770530 CAS
GTIN	4007081102513
Produktų klasė	74A

Aprašymas**Modelis:**

Akumuliatorinis prietaisas aklinosioms kniedinėms veržlėms iki M10 aliuminiui, iki M8 plienui ir M6 nerūdijančiajam plienui.

Privalumai:

Labai našus, apdoroja daug vienetų vienu akumuliatoriaus įkrovimu. Paprasta ir saugus aklinųjų kniedinių veržlių įsukimas. Elektroninis jėgos nustatymo valdymas. Srieginių kotų greito keitimo sistema.

Tiekimo sudėtis:

po 1 srieginį kotą ir antgalį M4, M5 ir M6, 1 vidinį šešiabriaunį raktą, 1 dvipusį veržliaraktį 24x27, ličio jonų akumuliatorių Nr. 770524 ir įkroviklį Nr. 770528 dyd. CAS **L-BOXX**.

Techninis aprašymas

Akumuliatorių kiekis	1
Akumuliatoriaus talpa	2 Ah
Įmušimo jėga	15000 N
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija

Akumulatoriaus įtampa	18 V
Svoris su akumulatoriumi	2,4 kg
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ įtampa	Tipas CAS 18 V
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
Produkto rūšis	Aklinųjų kniedžių kniediklis

Priedai

Ličio jonų greitojo keitimo akumulatorius CAS Talpa 2,0 Ah	770524 2,0
Įkroviklis Tipas CAS	770528 CAS