

**Garant****Deimantinė suspensija alkoholyje ir vandenyje tirpus monokristalin.,  
Deimantinės šlifavimo pastos grūdėtumas: 7µm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	552410 7
GTIN	4062406574451
Produktų klasė	51E

**Aprašymas****Modelis:**

Deimantinė suspensija, **tirpi alkoholyje ir vandenyje**, praktiškame butelyje su purkštuvu.

**Privalumai:**

Jokių deimantinių dalelių gabalėlių, kad būtų maksimaliai išnaudojama visa deimantinių grūdelių jėga.

**Paskirtis:**

Ekonomiškam didesnių paviršių poliravimui ir padengimui, taip pat poliravimo šluosčių ir diskų impregnavimui.

**Techninis aprašymas**

Smulkumo laipsnis	smulki
Deimantinės šlifavimo pastos grūdėtumas	7 µm
Spalvinis kodas	raudoni
Užpildymo kiekis	200 ml

Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas	D
Produkto rūšis	Šlifavimo pasta

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	1-3 m/s	P
Plienas <55 HRC	tinka	1-3 m/s	H
Plienas <60 HRC	tinka	1-3 m/s	H
Plienas <67 HRC	tinka	1-3 m/s	H
Kietlydininis (HM)	tinka	1-3 m/s	
INOX	tinka	1-3 m/s	
Ti	tinka	1-3 m/s	
Plastikas, GFK	tinka	1-3 m/s	
Akmuo	tinka	1-3 m/s	
sausasis	tinka		