

Garant**Deimantinė suspensija alkoholyje ir vandenyje tirpus monokristalin.,
Deimantinės šlifavimo pastos grūdėtumas: 10µm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	552410 10
GTIN	4062406574468
Produktų klasė	51E

Aprašymas**Modelis:**

Deimantinė suspensija, **tirpi alkoholyje ir vandenyje**, praktiškame butelyje su purkštuvu.

Privalumai:

Jokių deimantinių dalelių gabalėlių, kad būtų maksimaliai išnaudojama visa deimantinių grūdelių jėga.

Paskirtis:

Ekonomiškam didesnių paviršių poliravimui ir padengimui, taip pat poliravimo šluosčių ir diskų impregnavimui.

Techninis aprašymas

Užpildymo kiekis	200 ml
Smulkumo laipsnis	vidutinio grubumo
Deimantinės šlifavimo pastos grūdėtumas	10 µm
Spalvinis kodas	žydri

Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas	D
Produkto rūšis	Šlifavimo pasta

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	1-3 m/s	P
Plienas <55 HRC	tinka	1-3 m/s	H
Plienas <60 HRC	tinka	1-3 m/s	H
Plienas <67 HRC	tinka	1-3 m/s	H
Kietlydininis (HM)	tinka	1-3 m/s	
INOX	tinka	1-3 m/s	
Ti	tinka	1-3 m/s	
Plastikas, GFK	tinka	1-3 m/s	
Akmuo	tinka	1-3 m/s	
sausasis	tinka		