



Akumuliatorinis kabių pistoletas, Gamintojo pavadinimas: M12BST



Užsakymo data

Užsakymo numeris	078402 M12BST
GTIN	4058546028077
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas ir galingas M12™ **akumuliatorinis kabių pistoletas** su integruotu kabių slankikliu ir neslystančia rankena. Pilnai įkrovus 2,0 Ah akumuliatorių, galima iššauti iki 2000 kabių. Tuščių šūvių prevencija.

Tinka:

Kabių tipas G, kurių maksimalus gylis yra 6–14 mm.

Tiekimo sudėtis:

Su 2 12 V / 2,0 Ah akumulatoriais, įkrovikliu, diržo segtuku, HD dėže.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	M12BST
maksimalus kabės įkalimo gylis	14 mm
Akumuliatorių kiekis	2
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
tinkamas kabių tipas	G

Akumulatoriaus talpa	2 Ah
Akumulatoriaus įtampa	12 V
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 12 V
Pakuotė	Transportavimo lagaminas
Produkto rūšis	Kabių pistoletas

Priedai

Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C
Ličio jonų akumulatorius M4B2/M12B2 Akumulatoriaus tipas MB12	073814 MB12