

Garant EASYFIX

Easyfix bazinių laikiklių kabelių vyniotuvams rinkinys, Tipas: 3**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	955803 3
GTIN	4062406575410
Produktų klasė	91F

Aprašymas**Modelis:**

Kabelių ritės laikiklis iš plastiko su aliuminine ašimi $\varnothing 12 \text{ mm}$ ir vielos laikikliu $\varnothing 6 \text{ mm}$. Vielos laikiklis su trosiniu stabdžiu neleidžia nestabdomai atvynioti kabelio. Vielos laikiklio gylį galima reguliuoti.

Aliumininę ašį galima montuoti 3 padėtyse, kad būtų galima pritvirtinti rites, kurių $\varnothing 100, 200$ ir 300 mm .

Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė. su 3 trosiniais stabdžiais.

Tinka:

Sienelės perforuotos $\square 9 \times 9 \text{ mm}$ kas 37 mm .

Tiekimo sudėtis:

2 plastikiniai laikikliai, aliumininė ašis, vielos laikiklis su kabelių kreipiančiomis.

Tinkamos bazinės plokštės.

Pastaba:

Ašies ilgis tarp 2 laikiklių turėtų būti maks. 395 mm .

Techninis aprašymas

Serija	Easyfix
Gylis	202 mm
Plieninės vielos \varnothing	6 mm
Aukštis	92 mm
Naudingas plotis	257 mm

Plotis	369 mm
Ašies Ø	12 mm
Produkto rūšis	Popieriaus ritinėlių laikiklis