

HEDI**Kabelių būgnas iš plastiko, Tipas: 40B2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	081108 40B2
GTIN	4003644023523
Produktų klasė	08B

Aprašymas**Modelis:**

HEDI® kabelių būgnai yra „Pagaminti Vokietijoje“, kokybiški ir ilgamžiški. Specialiai suprojektuoti būgnų korpusai užtikrina optimalų kabelių kreipimą. Integruotas sukimosi stabdymo jungiklis apsaugo nuo nepageidaujamo būgno sukimosi. Visuose kabelių būgnuose yra terminiai apsauginiai jungikliai.

Aukštos kokybės HEDI® plastikinis 290 mm skersmens kabelių būgnas ir daugybė ergonominių ir apsauginių funkcijų.

- **7 laipsnių posvyris laisvam ir patogiam naudojimui.**
- **Nuimamas kabelio laikiklis ir kreipiklio parinkimas optimaliam kabelių nukreipimui.**
- **Vandens drenažo grioveliai.**
- **Nulenkiama besisukanti rankena, skirta darbui dešine arba kaire ranka pervyniojant ir išvyniojant.**
- **Galimas paprastas sienų montavimas.**
- **Nuolatiniam darbui lauke ir patalpose.**
- **Inovatyvus dizainas su daugybe ergonomiškų ir apsauginių funkcijų.**
- **Nelaidi plastikinė konstrukcija.**
- **Tinka sudėtingoms taikymo sritims ir aplinkai.**
- **7 ° būgno posvyris geresniam vandens nutekėjimui.**
- **3 metų gamintojo garantija.**

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Techninis aprašymas

Kabelio spalva	oranžinis
IP apsaugos klasė	IP 54
Kabelio medžiaga	Armuotas kabelis
atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės	Kategorija 2 (K2) pagal BGI
Laido ilgis	40 m
Kabelio klasė	H07BQ-F
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Elektros lizdų skaičius	4
Nominali galia išvyniojus	3500 (16 A) W
Nominalioji įtampa	250 V
Kabelio sandara	3G2,5
Yra diagnostikos sistema	taip
Produkto rūšis	Kabelių būgnas