

## Alyvai atsparus darbo vietos kilimėlis Top 91 cm pločio, juoda / oranžinė, Plotis x ilgis: 91X210cm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	964605 91X210
GTIN	662641925632
Produktų klasė	96C

### Aprašymas

#### Modelis:

Šie pramoniniai darbo vietos kilimėliai gaminami iš aukštos kokybės nitrilo gumos mišinio ir yra skirti **didesnėms apkrovoms**:

- **Kietas ir nedylantis nitrilo gumos paviršius užtikrina optimalų neslydimo efektą ir patvarumą.**
- **Patvari, tvirta nitrilo guma, pasižyminti dideliu atsparumu dilimui, užtikrina maksimalų komfortą ir izoliaciją nuo kietų grindų ir vibracijos.**
- **Iš visų pusių nuožulniai nupjauti kraštai, kad einant neužkliūtų koja.**
- **Atsparus daugeliui pramonėje naudojamų riebalų, darbo medžiagų ir chemikalų.**
- **Sandarus iš visų pusių, kad nepatektų drėgmė.**
- **Sunkiai užsiliepsnojantis pagal DIN 4102 B1.**
- **Grindų storis: 14,3 mm**
- **Neslidumo lygis R10 pagal DIN 51130 ir BGR 181.**

### Techninis aprašymas

Įstatomas	ne
Spalva	juoda / oranžinė
su apsauginiais kraštais	4-pusis
Ilgis	210 cm
Neslidumo lygis pagal DIN 51130, BGR 181	R10
Storis	14,3 mm

Svoris	23 kg
Plotis	91 cm
Nuožula	4-pusis
Medžiaga	nitrilo guma
Gamintojo pavadinimas	Cushion Flex™
Patogus stovėjimas	Nuovargio prevencija
Patogus stovėjimas	Izoliavimas (terminis)
Patogus stovėjimas	Izoliavimas (terminis)
Apsauga nuo smūgių	Grindys
Medžiagos savybės	atsparus tepalams
Spalva	juoda / oranžinė
Produkto rūšis	Darbo vietos kilimėlis