



Akumuliatorinis kabių pistoletas, Gamintojo pavadinimas: M12BST



Užsakymo data

Užsakymo numeris	078403 M12BST
GTIN	4058546028060
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas ir galingas M12™ **akumuliatorinis kabių pistoletas** su integruotu kabių slankikliu ir neslystančia rankena. Pilnai įkrovus 2,0 Ah akumuliatorių, galima iššauti iki 2000 kabių. Tuščių šūvių prevencija.

Tinka:

Kabių tipas G, kurių maksimalus gylis yra 6–14 mm.

Tiekimo sudėtis:

Versija **be akumuliatorius, be įkroviklio, be HD Box.**

Techninis aprašymas

Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	0
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
tinkamas kabių tipas	G
Gamintojo pavadinimas	M12BST
Akumuliatoriaus įtampa	12 V

maksimalus kabės įkalimo gylis	14 mm
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 12 V
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
Produkto rūšis	Kabių pistoletas

Priedai

Ličio jonų akumulatorius M4B2/M12B2 Akumulatoriaus tipas MB12	073814 MB12
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C