

Garant**CCGT 030101, Rūšis: HB7025-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268090 HB7025-1
GTIN	4062406575458
Produktų klasė	211

Aprašymas

CCGT 030101 HB7025-1 Kietlydinys: HB7025-1

Drožlialaužis: SF

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,4 mmPastūma f : 0,03 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 180 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 180 m/min
Kampo spindulys	0,1 mm
Kietlydinys	HB7025-1
Pastūma f	0,03 - 0,3 mm/aps,
Drožlialaužis	SF
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGT 030101
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui