

Garant**CCGT 030101, Rūšis: HB7125-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268090 HB7125-1
GTIN	4062406575465
Produktų klasė	211

Aprašymas

CCGT 030101 HB7125-1 Kietlydinys: HB7125-1

Drožlialaužis: VF

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,4 mmPastūma f : 0,03 - 0,2 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 150 m/min

Techninis aprašymas

Glотноjo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,4 mm
Kietlydinys	HB7125-1
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kampo spindulys	0,1 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 150 m/min
Drožlialaužis	VF

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGT 030101
Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma f	0,03 - 0,2 mm/aps,
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui