

Garant**CCGT 030101, Rūšis: HU7315-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268090 HU7315-1
GTIN	4062406575472
Produktų klasė	211

Aprašymas

CCGT 030101 HU7315-1 Kietlydinys: HU7315-1
Drožlialaužis: AF
Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 1,5 mm
Pastūma f : 0,03 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 300 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	AF
Kampo spindulys	0,1 mm
Danga	Deimantinė
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 300 m/min
Pagrindinis naudojimas	N
Kietlydinys	HU7315-1

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGT 030101
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,03 - 0,25 mm/aps,
Pjūvio gylis a _p	0,05 - 1,5 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui