

Garant**CCGT 030102, Rūšis: HB7025-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268091 HB7025-1
GTIN	4062406575489
Produktų klasė	211

Aprašymas

CCGT 030102 HB7025-1 Kietlydinys: HB7025-1

Drožlialaužis: SF

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,4 mmPastūma f : 0,03 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 180 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,2 mm
Pastūma f	0,03 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 180 m/min

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGT 030102
Drožlialaužis	SF
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,4 mm
Kietlydinys	HB7025-1
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui