

**Garant****CCGT 030102, Rūšis: HU7315-1**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	268091 HU7315-1
GTIN	4062406575502
Produktų klasė	211

### Aprašymas

CCGT 030102 HU7315-1 Kietlydinys: HU7315-1

Drožlialaužis: AF

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mmPastūma  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 300 m/min

### Techninis aprašymas

Drožlialaužis	AF
Pjūvio gylis $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Kietlydinys	HU7315-1
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGT 030102
Pastūma $f$	0,03 - 0,25 mm/aps,
Kampo spindulys	0,2 mm
Pagrindinis naudojimas	N

Danga	Deimantinė
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	nepetraukiamas
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 300 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui