

**Garant****DCGT 04T002, Rūšis: HU7315-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	268094 HU7315-1
GTIN	4062406575939
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

DCGT 04T002 HU7315-1 Kietlydinys: HU7315-1  
Drožlialaužis: AF  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm  
Pastūma  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 300 m/min

## Techninis aprašymas

Danga	Deimantinė
Kietlydinys	HU7315-1
Drožlialaužis	AF
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DC.T 11T308

Pagrindinis naudojimas	N
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,2 mm
Pastūma f	0,03 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 300 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui