

**Garant****DCGT 04T002, Rūšis: HB7025-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	268094 HB7025-1
GTIN	4062406575915
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

DCGT 04T002 HB7025-1 Kietlydinys: HB7025-1

Drožlialaužis: SF

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,05 - 0,4 mmPastūma  $f$ : 0,03 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 180 m/min

## Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Drožlialaužis	SF
Kampo spindulys	0,2 mm
Kietlydinys	HB7025-1
Pjūvio gylis $a_p$	0,05 - 0,4 mm
Pastūma $f$	0,03 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 180 m/min

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DC.T 11T308
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui