

Garant**DCGT 04T002, Rūšis: HB7125-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268094 HB7125-1
GTIN	4062406575922
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DCGT 04T002 HB7125-1 Kietlydinys: HB7125-1
Drožlialaužis: VF
Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,4 mm
Pastūma f : 0,03 - 0,2 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 150 m/min

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB7125-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Drožlialaužis	VF
Kampo spindulys	0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,4 mm
Pastūma f	0,03 - 0,2 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DC.T 11T308
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 150 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui