

Garant**CCGT 030102, Rūšis: HB7125-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268091 HB7125-1
GTIN	4062406575496
Produktų klasė	211

Aprašymas

CCGT 030102 HB7125-1 Kietlydinys: HB7125-1

Drožlialaužis: VF

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,4 mmPastūma f : 0,03 - 0,2 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 150 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGT 030102
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Kampo spindulys	0,2 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 150 m/min

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kietlydinys	HB7125-1
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,03 - 0,2 mm/aps,
Drožlialaužis	VF
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui