

Garant**VCGT 050102, Rūšis: HB7125-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268095 HB7125-1
GTIN	4062406575953
Produktų klasė	211

Aprašymas

VCGT 050102 HB7125-1 Kietlydinys: HB7125-1

Drožlialaužis: VF

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,4 mmPastūma f : 0,03 - 0,2 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 150 m/min**Techninis aprašymas**

Glотноjo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pastūma f	0,03 - 0,2 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCGT 050102
Kietlydinys	HB7125-1
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,2 mm

Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 150 m/min
Drožlialaužis	VF
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui