

Garant**VCGT 050102, Rūšis: HU7315-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268095 HU7315-1
GTIN	4062406575960
Produktų klasė	21I

Aprašymas

VCGT 050102 HU7315-1 Kietlydinys: HU7315-1

Drožlialaužis: AF

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 1,5 mmPastūma f : 0,03 - 0,25 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 300 m/min

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 1,5 mm
Kietlydinys	HU7315-1
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Drožlialaužis	AF

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 300 m/min
Pastūma f	0,03 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepetraukiamas
Danga	Deimantinė
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCGT 050102
Pagrindinis naudojimas	N
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui