

Garant**VCGW 050101, Pjovimo briaunų forma: N****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 268099 N |
| GTIN | 4062406576004 |
| Produktų klasė | 21L |

Aprašymas**Modelis:**

PKD-modelis.

Techninis aprašymas

| | |
|---|----------------------|
| Ašmenys | PKD |
| Pastūma f | 0,03 - 0,035 mm/aps, |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnasis apdirbimas |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | VCGW 050101 |
| Kampo spindulys | 0,1 mm |
| Pagrindinis naudojimas | N |
| Kietlydinys | PKD |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 120 - 800 m/min |
| Pjovimo briaunų forma | N |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 |
| Pjūvio gylis a_p | 0,05 - 1 mm |
| Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |