

**Garant****VCGT 050102, Rūšis: HB7025-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268095 HB7025-1
GTIN	4062406575946
Produktų klasė	211

**Aprašymas**

VCGT 050102 HB7025-1 Kietlydinys: HB7025-1

Drožlialaužis: SF

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,05 - 0,4 mmPastūma  $f$ : 0,03 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 180 m/min**Techninis aprašymas**

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjūvio gylis $a_p$	0,05 - 0,4 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCGT 050102
Drožlialaužis	SF
Kietlydinys	HB7025-1
Kampo spindulys	0,2 mm
Pagrindinis naudojimas	P

Pastūma f	0,03 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 180 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui