

**Garant****DCGW 04T001, Pjovimo briaunų forma: N****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 268098 N      |
| GTIN             | 4062406575984 |
| Produktų klasė   | 21L           |

**Aprašymas****Modelis:**

PKD-modelis.

**Techninis aprašymas**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Pjovimo sąlygos                               | retai pertraukiamas |
| Pagrindinis naudojimas                        | N                   |
| Pjūvio gylis $a_p$                            | 0,05 - 1 mm         |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius            | 1                   |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 120 - 800 m/min     |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas        | CCMW 060202         |
| Ašmenys                                       | PKD                 |
| Kietlydinys                                   | PKD                 |
| Kampo spindulys                               | 0,1 mm              |

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Pjovimo briaunų forma                | N                                 |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnasis apdirbimas              |
| Pastūma f                            | 0,03 - 0,035 mm/aps,              |
| Produkto rūšis                       | keičiamosios plokštelės tekinimui |