



Dinamometrinis raktas be skalės, Maksimalus sukimo momentas: 420NNm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657320 420N
GTIN	4580135820620
Produktų klasė	66F

Aprašymas

Modelis:

Viena ranka valdomas dinamometrinis raktas be nustatymo skalės. Raktas reguliuojamas dinamometrinių raktų tikrintuvu. Su rantiyta metaline rankena.

Fiksuota įmontuota perjungiamo tekslė.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą vertę, raktas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Paskirtis:

Kontroliuojam varžtų ir pan. priveržimui pagal nustatytą sukimo momentą serijinėje gamyboje.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Įjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Tinkami reguliavimo įrankiai Nr. 657325.

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	970 mm
-----------------	--------

Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
Sūkių momento ribos	60 - 420 Nm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Svoris	3100 g
maksimalus sukimo momentas	420 Nm
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Serija	QSP
Atlaisvinimo vertės nustatymas	be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso)
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Duomenys protokoluojami	ne
Norma	DIN EN ISO 6789
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [I ₃]	900 mm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Suveikimo signalas	jutiklinis
Suveikimo signalas	akustinis
Feedback	ryškus
Pavaros keturbriaunis	3/4 in
Matavimo prietaisai	mechaninis
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Kalibravimas	O7
Kalibravimas	O7
Užlenkimo funkcija	ne
Slipper funkcija	ne
Kontrolinė rodyklė	ne
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

020020 1000

DAkS kalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm	
NustatymasDinamometrinis raktas be skalės Tipas SET	020080 SET
Kalibravimas ir nustatymasDinamometrinis raktas be skalės Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm	020090 1000
DAkS kalibravimas ir nustatymasDinamometrinis raktas be skalės Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm	020190 1000

Priedai

Reguliavimo raktas Tipas 3	657325 3
Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas„ProTest“ Maksimalus sukimo momentas 400 Nm	654460 400