

Garant
VHM T formos griovelių freza, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 12,5X6 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	208032 12,5X6
GTIN	4045197264572
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:

Freza pjauna šoniniu ir abiem galiniais paviršiais. Pakaitomis skirtingai įstrižai išdėstytais dantimis (kryžminis dantytumas) pasiekiami labai geri pjovimo rezultatai.

Pastaba:

T formos griovelių frezavimui pagal DIN 650.

Pilnam įpjovimui f_z su pastūma 50 %.

Tipas: N

Dantų skaičius Z: 6

Dantų skaičius Z: 6

skirta T formos grioveliams DIN 650: 6 mm

Sužeminto koto Ø D_1 : 5 mm

Bendras ilgis L: 57 mm

Koto Ø D_s : 10 mm

Kampų nuožulos plotis prie 45°: 0,2 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z apdirbant plieną < 900 N/mm ²	0,033 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	12,5 mm
skirta T formos grioveliams DIN 650	6 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,2 mm
Dantų skaičius Z	6
Sužeminto koto Ø D_1	5 mm

Koto $\varnothing D_s$	10 mm
Bendras ilgis L	57 mm
Tipas	N
Pjovimo briaunos ilgis L_c	6 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 851
Frezos profilis	kryžminiai dantys
Tolerancija Nominalusis \varnothing	d11
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	12 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Kotinė freza