

**Heavy Duty lipni juosta Ilgis 18 m, Tipas: B/Y****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	964980 B/Y
GTIN	4042448574626
Produktų klasė	97M

Aprašymas**Modelis:**

Lipni grindų žymėjimo juosta **tesa® Anti-Rutsch Heavy Duty 60954**, skirta naudoti viduje ir lauke. Sukurta naudoti esant nuolatinėms didelėms apkrovoms ir ekstremalioms sąlygoms, pvz., statybos transporto priemonėms, platformoms ar rampoms. Patikimas sukibimas su įvairiais paviršiais, atspari druskingam vandeniui, chemikalams ir oro sąlygoms. Lipnios juostos susideda iš PVC laikiklio, padengto didelėmis dalelėmis. **Atsparumas slydimui R13 (R12 dydžiui B/Y).**

Storis 1,36 mm.

Standartas:

DIN 51130.

Klijai: Akrilatas

Spalva: juodas/geltonas

Ilgis: 18 m

Plotis: 50 mm

Storis: 1,36 mm

Techninis aprašymas

Storis	1,36 mm
--------	---------

atsparus temperatūrai iki	80 °C
Tamprumas	35 %
Stipris tempiant	400 N/mm
Sukibimas su plienu	70 N/mm
Lipnios juostos rūšis	vienpusė
Paskirtis	Žymėjimas
Plotis	50 mm
Spalva	juodas/geltonas
Ypatybė	galima įplėšti rankomis
Pagrindo medžiaga	PVC folija
Ilgis	18 m
Klijai	Akrilatas
Produkto rūšis	Grindų ženklinimo juosta