



## Heavy Duty lipni juosta Ilgis 50 m, Tipas: BLACK



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	964981 BLACK
GTIN	4042448572097
Produktų klasė	97M

### Aprašymas

#### Modelis:

Lipni grindų žymėjimo juosta **tesa® Anti-Rutsch Heavy Duty 60954**, skirta naudoti viduje ir lauke. Sukurta naudoti esant nuolatinėms didelėms apkrovoms ir ekstremalioms sąlygoms, pvz., statybos transporto priemonėms, platformoms ar rampoms. Patikimas sukibimas su įvairiais paviršiais, atspari druskingam vandeniui, chemikalams ir oro sąlygoms. Lipnios juostos susideda iš PVC laikiklio, padengto didelėmis dalelėmis. **Atsparumas slydimui R13 (R12 dydžiui B/Y).**

**Storis 1,36 mm.**

#### Standartas:

DIN 51130.

Klijai: Akrilatas

Spalva: juodas

Ilgis: 50 m

Plotis: 50 mm

Storis: 1,36 mm

### Techninis aprašymas

Lipnios juostos rūšis	vienpusė
-----------------------	----------

Tamprumas	35 %
Pagrindo medžiaga	PVC folija
Stipris tempiant	400 N/mm
Sukibimas su plienu	70 N/mm
Ypatybė	galima įplėšti rankomis
Ilgis	50 m
Storis	1,36 mm
Paskirtis	Žymėjimas
Plotis	50 mm
Spalva	juodas
atsparus temperatūrai iki	80 °C
Klijai	Akrilatas
Produkto rūšis	Grindų ženklinimo juosta