

**Heavy Duty lipni juosta Ilgis 50 m, Tipas: GREY****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	964981 GREY
GTIN	4042448572110
Produktų klasė	97M

Aprašymas**Modelis:**

Lipni grindų žymėjimo juosta **tesa® Anti-Rutsch Heavy Duty 60954**, skirta naudoti viduje ir lauke. Sukurta naudoti esant nuolatinėms didelėms apkrovoms ir ekstremalioms sąlygoms, pvz., statybos transporto priemonėms, platformoms ar rampoms. Patikimas sukibimas su įvairiais paviršiais, atspari druskingam vandeniui, chemikalams ir oro sąlygoms. Lipnios juostos susideda iš PVC laikiklio, padengto didelėmis dalelėmis. **Atsparumas slydimui R13 (R12 dydžiui B/Y).**

Storis 1,36 mm.

Standartas:

DIN 51130.

Klijai: Akrilatas

Spalva: pilkos

Ilgis: 50 m

Plotis: 50 mm

Storis: 1,36 mm

Techninis aprašymas

Spalva	pilkos
--------	--------

Sukibimas su plienu	70 N/mm
Ilgis	50 m
Paskirtis	Žymėjimas
Plotis	50 mm
Tamprumas	35 %
atsparus temperatūrai iki	80 °C
Klijai	Akrilatas
Pagrindo medžiaga	PVC folija
Storis	1,36 mm
Ypatybė	galima įplėšti rankomis
Lipnios juostos rūšis	vienpusė
Stipris tempiant	400 N/mm
Produkto rūšis	Grindų ženklinimo juosta