



## Srovės skirstytuvas, Tipas: CEE



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	081148 CEE
GTIN	4007123654437
Produktų klasė	08B

### Aprašymas

#### Modelis:

Elektros lizdas su savaime užsidarančiais dangteliais. Tvirtas, plastikų dengtas vamzdinis plieninis rėmas užtikrina patikimą stovėjimą ir papildomą korpuso apsaugą. Korpusas taip pat yra su ergonomiškos formos rankena. Alyvai atsparų guminį kabelį galima patogiai pastatyti ant vyniotuvo. Be to, 30 mA FI asmeninės apsaugos jungiklis ir fiksuojamas apsauginis gaubtas užtikrina didesnę saugumą darbo vietoje.

#### Funkcija:

IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai  $\varnothing > 1$  mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

### Techninis aprašymas

Kabelio spalva	juodos
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
IP apsaugos klasė	IP 44
Aukštis	250 mm

Tinklo įtampa	400 V
Elektros lizdų 230 V/16 A skaičius	4
Elektros lizdų 400 V/16 A skaičius	1
Svoris	8,25 kg
Plotis	320 mm
Elektros lizdų 400 V/32 A skaičius	2
Laido ilgis	2 m
Įvesties kištuko tipas	F
Produkto rūšis	Energijos skirstytuvai