

## Pneumatinis hidraulinis aklinųjų kniedžių kniediklis, Tipas: RAC182



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	770513 RAC182
GTIN	8033371219216
Produktų klasė	72E

### Aprašymas

#### Modelis:

Darbinis slėgis 6–7 bar. Nuimamas kniedžių surinkimo indas. Našus ir patikimas aklinųjų kniedžių kniediklis. Greitas ir saugus aklinųjų kniedžių apdirbimui su stipria griebtuvų sistema (kniedžių smaigaliai neslysta). Įvairiai nustatomas nusiurbimas, kad nulūžę kniedžių smaigaliai būtų pašalinti į surinkimo indą.

#### Tiekimo sudėtis:

Su antgaliais (tinkančiais plienui, nerūdijančiajam plienui, aliuminiui, variui): 2,4; 2,4-3,4 ir 4,8 mm. Antgalis (tinka aliuminiui): 6 mm. 1 butelis hidraulinės alyvos 50 ml.

### Techninis aprašymas

Svoris	1,7 kg
kniedėms iš aliuminio iki	6 mm
Žarnos jungtis	8 mm
Prietaiso eiga	20,5 mm
Įmušimo jėga prie 6 bar	10500 N
maksimalus virbo Ø	3,5 mm

Oro sunaudojimas vienai kniedei	5,1 l
aklinsioms kniedėms iš visų medžiagų iki	4,8 mm
Darbinis slėgis	6 - 7 bar
Produkto rūšis	Aklinųjų kniedžių kniediklis