



## Akumuliatorinis kompresorius, Tipas: M18FAC



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	079844 M18FAC
GTIN	4058546325626
Produktų klasė	03L

### Aprašymas

#### Modelis:

M18 FUEL™ akumuliatorinis kompresorius. Paprastus viniakalius ir segiklius galima valdyti, kai oro slėgis yra 2,8 baro, o efektyvus tiekimo greitis yra 48 l/m. Triukšmo lygis – tik 68 db(A), kad būtų užtikrinamos malonios darbo sąlygos.

#### Tiekimo sudėtis:

Nulinė versija be akumulatoriaus ir įkroviklio.

#### Pastaba:

Kitokių kompresorių dirbtuvėms reikia teirautis.

Tinkamus pradinis akumuliatorių paketus žr. Nr. 073833 dyd. M18HNRG12.

### Techninis aprašymas

Svoris	14,4 kg
Naudojama galia	0,4 kW
maksimalus slėgis (oro)	9,31 bar
maksimali įsiurbimo galia	126 l/min
Gamintojo pavadinimas	M18FAC

Darbinis triukšmas	68 dB(A)
Plotis	500 mm
maksimali pildymo galia	74 l/min
Ilgis	500 mm
Aukštis	500 mm
Slėginio indo talpa	7,6 l
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Produkto rūšis	Kompresorius

## Priedai

Pradinis akumuliatorių rinkinys High Output™ Tipas M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Ličio jonų akumulatorius High Output™ Akumulatoriaus tipas MHB12	073811 MHB12